


塑膠氣管  
PUN-6X1-BL  
訂貨編號: 159664

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 外徑                  | 6 mm                                                   |
| 流量相關彎曲半徑            | 26.5 mm                                                |
| 內徑                  | 4 mm                                                   |
| 最小彎曲半徑              | 16 mm                                                  |
| 使用說明                | 基於 TPE-U 酯<br>只有在塑膠氣管的塗層不含磷酸酯的情況下，才可與電纜接觸，可能會損壞塑膠氣管。   |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                                   |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.7 Mpa<br>-13.775 psi...101.5 psi        |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...7 bar                                      |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi            |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar                                     |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                         |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                       |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| 材料的防火測試             | UL94 HB                                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                         |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                                         |
| 產品重量 (取決於長度)        | 0.0192 kg/m                                            |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 6 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm |
| 顏色                  | 藍色                                                     |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3                                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                              |