


# 雙活塞氣缸 DPZJ-10-50-P-A-S2

訂貨編號: 159943

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                                    |
|--------------------|--------------------------------------|
| 行程                 | 50 mm                                |
| 可調端位範圍/長度          | 10 mm                                |
| 活塞直徑               | 10 mm                                |
| 工作模式，驅動單元          | 聯接板                                  |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                          |
| 安裝位置               | 可選                                   |
| 導軌                 | 滑動軸承導軌                               |
| 結構特點               | 導軌                                   |
| 位置偵測               | 透過近接開關                               |
| 訂製品                | 雙端活塞桿                                |
| 工作壓力               | 0.25 Mpa...1 Mpa<br>2.5 bar...10 bar |
| 最大速度               | 1 m/s                                |
| 工作模式               | 雙作用                                  |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                       |
| 端位的衝擊能量            | 0.08 Nm                              |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 60 N                                 |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 60 N                                 |
| 備用介面               | 查看產品圖檔                               |
| 氣動介面               | M5                                   |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                                |
| 密封件材質              | NBR                                  |
| 外殼材質               | 精製鋁合金                                |
| 活塞桿材質              | 高合金不鏽鋼                               |