

儲氣罐
CRVZS-0.75
訂貨編號: 160235

FESTO



資料表

特性	值
體積	0.75 l
安裝位置	可選
符合標準	AD 2000
工作壓力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
認證	CRN 德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	TSSACRN0H17477.5C
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 氮氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...100 °C
環境溫度	-10 °C...100 °C
連接螺紋的最大鎖緊扭矩	23 Nm
產品重量	736 g
安裝方式	透過固定夾
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
儲氣桶材料	高合金不鏽鋼
固定夾材質	高合金不鏽鋼