


液壓緩衝器
YSR-32-60-C
訂貨編號: 160274

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
行程	60 mm
緩衝	自調節
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	3 m/s
室溫下的重置時間	0.5 s
最低環境溫度下的重置時間	1 s
工作模式	推 單動
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
緩衝長度	60 mm
最大停止力	6000 N
每個行程的最大能量消耗	380 J
每小時最大能耗	220000 J
最大殘餘能量	2 J
重設力	20 N
最小插入力	160 N
產品重量	1220 g
質量範圍	400 kg
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鍍鋅鋼
活塞桿材質	高合金鋼