

快插接頭

QS-V0-3/8-12

訂貨編號: 160508

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	11 mm
材料的防火測試	UL94 V-0 (外殼) UL94 V-0 (解鎖環)
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
標稱扭矩	15.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	31 g
安裝方式	外六角形，規格 21 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 R3/8
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
釋放環顏色	黑色
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	PBT
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼 黃銅