

快插接頭 QS-V0-10

訂貨編號: 160548

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	9 mm
材料的防火測試	UL94 V-0 (外殼) UL94 V-0 (解鎖環)
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水: 在最高溫度 50°C 時, 最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	17 g
氣動介面, 氣口 1	用於 10 mm 外徑的氣管
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 10 mm
釋放環顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	PBT
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼 黃銅