


多位置安裝元件

DPVU-50

訂貨編號: 161199

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	212 g
材料說明	RoHS 合規
法蘭材料	精製鋁合金
螺絲材料	鋼 鍍鋅
圓柱配合銷材料	鋼 鍍鋅