

# 消音器 UC-M7

訂貨編號: 161418

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安裝位置              | 可選                              |
| 套組規格              | 1                               |
| 工作壓力              | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar |
| 到大氣的流量            | 800 l/min                       |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 聲壓度               | 58 dB(A)                        |
| 環境溫度              | -10 °C...70 °C                  |
| 產品重量              | 1.2 g                           |
| 氣動介面              | M7                              |
| 液壓緩衝器插件的材料        | PE                              |
| 旋入螺釘的材料           | PE                              |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |