



電磁閥
MN1H-2-3/4-MS-NPT
訂貨編號: 161730

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	膜片式閥
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	3/4 NPT
公稱通徑	20 mm
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
手動裝置	透過附件鎖定 按鈕式
流向	不可逆
中等	過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm
排氣功能	不具節流選項
復位類型	氣動彈簧
嚮導類型	嚮導驅動
介質壓力	0.5 bar...10 bar
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
螺絲材料	高合金不鏽鋼
螺絲的物料編號	1.4301
產品重量	1100 g
防護等級	IP65