


近接開關 CRSMEO-4-K-LED-24

訂貨編號: 161775

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------|-----------------------------|
| 設計 | 圓形 |
| 認證 | RCM 商標 |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 測得變量 | 位置 |
| 測量原理 | 舌簧式 |
| 環境溫度 | -20 °C...60 °C |
| 重複精度 | 0.2 mm |
| 開關輸出 | 接觸式, 雙極 |
| 開關元件功能 | 常開觸點 |
| 打開時間 | 0.5 ms |
| 關閉時間 | 0.03 ms |
| 最大開關頻率 | 800 Hz |
| 最大輸出電流 | 500 mA |
| 最大開關電容 DC | 10 W |
| 電感式保護電路 | 適用於 MZ、MY、ME 線圈 |
| 短路電流額定值 | 否 |
| 額定操作電壓 DC | 24 V |
| 操作電壓範圍 DC | 12 V...30 V |
| 反極性保護 | 否 |
| 電氣介面 1, 連接類型 | 電纜 |
| 電氣介面 1, 連接系統 | 開放式 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 3 |
| 介面出口方向 | 同軸向 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜護套顏色 | 灰色 |
| 電纜護套材料 | TPE-O |
| 安裝方式 | 具有附件 |
| 產品重量 | 70 g |

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材質 | PP |
| 開關狀態指示 | 黃色 LED |
| 具有移動電纜的環境溫度 | -5 °C...60 °C |
| 防護等級 | IP67 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |