


直線驅動器
DGPL-50- -PPV-A-KF-B
訂貨編號: 161795

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...3000 mm
活塞直徑	50 mm
緩衝	氣動緩衝，兩端可調 液壓緩衝器，穩定的特性曲線
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
聯軸器設計	正向鎖定（槽）
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
緩衝長度	30 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1178 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1178 N
移動質量	3000 g
0 mm 行程的移動質量	3000 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	167 g
0 mm 行程的基本重量	9600 g
備用介面	查看產品圖檔
氣動介面	G1/4
蓋子材料	壓鑄鋁 含塗層
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	鋁 陽極氧化