

# 直角式插座 MPPE-3-B

訂貨編號: 161839

FESTO



## 資料表

特性	值
連接頻率	500
安裝方式	透過管接螺帽安裝
安裝位置	可選
產品重量	65 g
電氣介面	8 針 直角式插座 可焊
操作電壓範圍 DC	60 V
允許的電流負載	5 A
電纜接頭	Pg 9
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
環境溫度	-30 °C...95 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	PA
電觸頭材料	銅 鍍錫