

法蘭安裝件
CRFNG-80
訂貨編號: 161850

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
安裝位置	可選
符合標準	ISO 15552 (先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NFE49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況: 鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	1508 g
安裝件材料	高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼