

# 耳軸安裝件 CRZNG-63

訂貨編號: 161855

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 尺寸                  | 63   |
| 基於標準                | ISO 15552  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 適用於鋰離子電池生產          | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況: 鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C  |
| 產品重量                | 687 g  |
| 材料說明                | RoHS 合規  |
| 安裝件材料               | 高合金不鏽鋼   |
| 螺絲材料                | 高合金不鏽鋼   |