

耳軸安裝件
CRLBN-12/16
訂貨編號: 161862

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12/16
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	39 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金不鏽鋼
螺栓材料	高合金不鏽鋼
鎖的材料	高合金不鏽鋼