

耳軸支座 CRLNZG-40/50

訂貨編號: 161875

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40/50
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	2.5 kN
產品重量	323 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金不鏽鋼
軸承材料	聚合物