

**耳軸安裝件**  
**CRLNZG-100/125**  
訂貨編號: 161877

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 100/125                                                                             |
| 基於標準                | ISO 15552                                                                           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                                                        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C                                                                     |
| 最大負載能力              | 9 kN                                                                                |
| 產品重量                | 739 g                                                                               |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                             |
| 安裝件材料               | 高合金不鏽鋼                                                                              |
| 軸承材料                | 聚合物                                                                                 |