


# 雙活塞氣缸

## DPZ-16-100-P-A-KF-S2

訂貨編號: 162038

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 行程                 | 100 mm                            |
| 可調端位範圍/長度          | 10 mm                             |
| 活塞直徑               | 16 mm                             |
| 工作模式，驅動單元          | 聯接板                               |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置               | 可選                                |
| 導軌                 | 循環滾珠軸承導軌                          |
| 結構特點               | 導軌                                |
| 位置偵測               | 透過近接開關                            |
| 訂製品                | 雙端活塞桿                             |
| 工作壓力               | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式               | 雙作用                               |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）             |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 0 - 無耐腐蝕能力                        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                    |
| 端位的衝擊能量            | 0.15 Nm                           |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 180 N                             |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 180 N                             |
| 備用介面               | 查看產品圖檔                            |
| 氣動介面               | M5                                |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                             |
| 密封件材質              | NBR                               |
| 外殼材質               | 精製鋁合金                             |
| 活塞桿材質              | 表面硬化鋼                             |