



真空產生器 VADMI-70

訂貨編號: 162507

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.7 mm
網格尺寸	15 mm
消音器設計	常閉
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度
過濾等級	40 µm
手動裝置	按鈕式
整合功能	電控噴射脈衝閥 節流 電控開關閥 過濾器 單向閥
閥功能	關閉
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
最大真空度	85 %
額定工作壓力	0.6 Mpa 6 bar 87 psi
具有噴射脈衝且在額定工作壓力下的氣源時間	0.59 s
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
持續通電率	100%
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	170 g
電氣介面	插頭

特性	值
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要:
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 3	整合式消音器
真空介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	鍍鎳黃銅
過濾器材料	PA
過濾器外殼材質	PC
外殼材質	精製鋁合金
消音器材料	PE POM
活塞材料	POM
發射器噴嘴材料	鍍鎳黃銅