


真空產生器 VADMI-300

訂貨編號: 162511

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	3 mm
網格尺寸	22 mm
消音器設計	常閉
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度
過濾等級	40 µm
手動裝置	按鈕式
整合功能	電控噴射脈衝閥 節流 電控開關閥 過濾器 單向閥
閥功能	關閉
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
最大真空度	85 %
額定工作壓力	0.6 Mpa 6 bar 87 psi
具有噴射脈衝且在額定工作壓力下的氣源時間	0.2 s
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
持續通電率	100%
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	370 g
電氣介面	插頭

特性	值
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要:
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 3	整合式消音器
真空介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	鍍鎳黃銅
過濾器材料	PA
過濾器外殼材質	PC
外殼材質	精製鋁合金
消音器材料	PE POM
活塞材料	POM
發射器噴嘴材料	鍍鎳黃銅