


# 過濾器

## LF-1/2-D-5M-MIDI

訂貨編號: 162614

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | Midi                                    |
| 系列                      | D                                       |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級                    | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放裝置                 | 手動旋轉                                    |
| 結構特點                    | 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器                         |
| 保護罩                     | 金屬保護罩                                   |
| 工作壓力                    | 0 bar...16 bar                          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 2000 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 700 g                                   |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件                            |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/2                                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 過濾器材料                   | PE                                      |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋅                                     |
| 碗罩材料                    | PC                                      |