


# 過濾器組合 LFMBA-1/8-D-MINI-A

訂貨編號: 162666

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                | Mini                                    |
| 系列                | D                                       |
| 安裝位置              | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級              | 0.01 $\mu\text{m}$                      |
| 過濾效率              | 99.9999 %                               |
| 冷凝水排放裝置           | 全自動                                     |
| 結構特點              | 纖維過濾器                                   |
| 最大冷凝容積            | 22 ml                                   |
| 保護罩               | 金屬保護罩                                   |
| 工作壓力              | 1.5 bar...12 bar                        |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 輸出的空氣純淨度等級        | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度              | 1.5 °C...60 °C                          |
| 殘餘含油量             | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量              | 500 g                                   |
| 安裝方式              | 管式安裝<br>具有附件                            |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/8                                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                                 |
| 過濾器材料             | 硼矽酸鹽纖維                                  |
| 外殼材質              | 壓鑄鋅                                     |
| 碗罩材料              | PC                                      |