


分支模組  
FRM-H-1-D-MAXI  
訂貨編號: 162795

FESTO



資料表

| 特性                   | 值                                        |
|----------------------|------------------------------------------|
| 安裝位置                 | 可選                                       |
| 結構特點                 | 分支模組                                     |
| 工作壓力                 | 0.025 Mpa...1.6 Mpa<br>0.25 bar...16 bar |
| 在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量 | 12300 l/min                              |
| 工作介質                 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體  |
| 耐腐蝕等級 CRC            | 2 - 中等耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性    | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 儲存溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 輸出的空氣純淨度等級           | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體  |
| 介質溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 環境溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 產品重量                 | 776 g                                    |
| 氣動介面，氣口 1            | G1                                       |
| 氣動介面，氣口 2            | G1                                       |
| 氣動介面，氣口 3            | G3/4                                     |
| 氣動介面，氣口 4            | G1/4                                     |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                  |
| 外殼材質                 | 壓鑄鋅                                      |