


# 開關閥

## HE-1/2-D-MIDI

訂貨編號: 162810

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                    |
| 驅動方式                    | 手冊                                      |
| 密封原理                    | 軟密封                                     |
| 排氣功能                    | 不具節流選項                                  |
| 手動裝置                    | 無                                       |
| 閥功能                     | 三口二位閥，雙電控                               |
| 工作壓力                    | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar       |
| C 值                     | 17 l/sbar                               |
| b 值                     | 0.3                                     |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3600 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件                            |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 流向                      | 不可逆                                     |
| 產品重量                    | 511 g                                   |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 3               | G1/4                                    |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 密封件材質                   | NBR                                     |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                                     |