

# 快插接頭 CRQS-M5-6

訂貨編號: 162861

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                          |
| 公稱通徑              | 2 mm                                        |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈                                         |
| 安裝位置              | 可選                                          |
| 設計                | 直列式設計                                       |
| 套組規格              | 1                                           |
| 結構特點              | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 關於工作壓力的提示         | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa                 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>水（液態，無冰）  |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                     |
| 環境溫度              | -15 °C...120 °C                             |
| 標稱扭矩              | 1.33 Nm                                     |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 產品重量              | 8.4 g                                       |
| 合適的電纜             | PFAN                                        |
| 安裝方式              | 外六角，規格 12 mm                                |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 M5                                      |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 6 mm                                |
| 旋入螺釘的材料           | 高合金不鏽鋼                                      |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質              | 高合金不鏽鋼                                      |
| 螺紋密封件材料           | FPM<br>高合金不鏽鋼                               |
| 釋放環材料             | 高合金不鏽鋼                                      |
| 氣管密封件材料           | FPM                                         |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料    | 高合金不鏽鋼 |