

# L 型快插式螺紋接頭

## CRQSL-M5-6

訂貨編號: 162871

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                            |
| 公稱通徑                | 2 mm                                          |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 密封圈                                           |
| 安裝位置                | 可選                                            |
| 設計                  | L 型                                           |
| 套組規格                | 1                                             |
| 結構特點                | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi   |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar                            |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 在最高溫度 50°C 時, 最大值為 0.6 MPa                 |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>水 (液態, 無冰) |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                       |
| 環境溫度                | -15 °C...120 °C                               |
| 標稱扭矩                | 1.33 Nm                                       |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 20%                                         |
| 產品重量                | 18 g                                          |
| 合適的電纜               | PFAN                                          |
| 安裝方式                | 外六角, 規格 12 mm                                 |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 M5                                        |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 6 mm                                  |
| 旋入螺釘的材料             | 高合金不鏽鋼                                        |
| 材料說明                | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質                | 高合金不鏽鋼                                        |
| 螺紋密封件材料             | FPM<br>高合金不鏽鋼                                 |
| 釋放環材料               | 高合金不鏽鋼                                        |
| 氣管密封件材料             | FPM                                           |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料    | 高合金不鏽鋼 |