

底座  
**PAML-CP-186-HP3-G2**  
訂貨編號: 1629298

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                |
|-------------------|----------------------------------|
| 尺寸                | 186                              |
| 公稱通徑 DN           | 54                               |
| 系列                | L                                |
| 工作壓力              | 0 Mpa...5 Mpa<br>0 bar...50 bar  |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [---:--] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                   |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                   |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                          |
| 介質溫度              | 5 °C...60 °C                     |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C                     |
| 產品重量              | 4400 g                           |
| 氣動介面，氣口 1         | G2                               |
| 氣動介面，氣口 2         | G2                               |
| 材料說明              | RoHS 合規                          |
| 底座材質              | 精製鋁合金                            |
| 密封件材質             | NBR                              |
| 螺絲材料              | 不鏽鋼                              |