


ISO 標準氣缸 DNC-63-25-PPV

訂貨編號: 163415

FESTO



資料表

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	63 mm
活塞桿螺紋	M16x1.5
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
符合標準	ISO 15552
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	無
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.06 Mpa...1.2 Mpa 0.6 bar...12 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.5 J
緩衝長度	22 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1682 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1870 N
0 mm 行程的移動質量	663 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	25 g
0 mm 行程的基本重量	1709 g
每 10 m 行程的附加重量	73 g
安裝方式	透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規

特性	值
蓋子材料	壓鑄鋁 含塗層
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理