

棘輪裝置
FLSM-25-R
訂貨編號: 164236

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
旋轉方向	順時針旋轉
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	4.98 Nm
產品重量	650 g
外殼材質	精製鋁合金
套管材質	表面硬化鋼
軸材質	表面硬化鋼