

直角式插座  
PEV-1/4-WD-LED-24  
訂貨編號: 164274

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 符合標準                | EN 175301-803                               |
| 開關狀態指示              | 黃色 LED<br>綠色 LED                            |
| 安裝方式                | 螺釘夾緊                                        |
| 電纜出口                | 直角式                                         |
| 電氣介面 1, 功能          | 現場設備端                                       |
| 電氣介面 1, 設計          | 直角式                                         |
| 電氣介面 1, 連接類型        | 插座                                          |
| 電氣介面 1, 連接系統        | 連接型式 A 型, 基於 EN 175301-803 標準               |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數      | 4                                           |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯    | 4                                           |
| 電氣介面 1, 安裝類型        | 中央螺絲 M3                                     |
| 電氣介面 2, 功能          | 控制器端                                        |
| 電氣介面 2, 連接系統        | 螺紋端子                                        |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數      | 5                                           |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數  | 5                                           |
| 操作電壓範圍 DC           | 15 V...30 V                                 |
| 40°C 時的額定電流         | 8 A                                         |
| 電纜接頭                | Pg11                                        |
| 許用的電纜直徑             | 4.5 mm...11 mm                              |
| 介面橫截面               | 0.25 mm <sup>2</sup> ...1.5 mm <sup>2</sup> |
| 防護等級                | IP65                                        |
| 防護等級說明              | 在組裝好的狀態下                                    |
| 環境溫度                | -40 °C...80 °C                              |
| 環境溫度說明              | 注意降額                                        |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟 RoHS 指令                                |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國 RoHS 指令                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質                | 加強型 PA6                                     |
| 外殼顏色                | 透明                                          |

| 特性    | 值              |
|-------|----------------|
| 電觸頭材料 | 黃銅<br>鍍鎳<br>鍍錫 |