


分支模組 FRM-1/4-D-MINI

訂貨編號: 164950

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	3300 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	197 g
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 4	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅