

# 氣路板模組 CPE14-PRSG-2

訂貨編號: 164965

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 最大閥位數量            | 2                               |
| 破裂壓力              | 3 Mpa<br>232 psi                |
| 爆破壓力              | 16 bar                          |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa               |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 產品重量              | 950 g                           |
| 底座的安裝方法           | 通過通孔<br>具有 H 型導軌                |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/8                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 外殼材質              | 加強型聚醯胺                          |