


**扁平型氣缸**  
**EZH-2,5/9-20-B**  
訂貨編號: 164992

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                     |
|-------------------|---------------------------------------|
| 行程                | 20 mm                                 |
| 活塞直徑              | 6 mm<br>等效直徑                          |
| 緩衝                | 無緩衝                                   |
| 安裝位置              | 可選                                    |
| 工作模式              | 推<br>單動                               |
| 結構特點              | 缸徑<br>矩形活塞桿                           |
| 位置偵測              | 無                                     |
| 扭矩/導向保護           | 矩形活塞桿                                 |
| 工作壓力              | 0.28 Mpa...0.6 Mpa<br>2.8 bar...6 bar |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                        |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                          |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 10 N                                  |
| 理論最小彈簧返回力         | 2.8 N                                 |
| 理論最大彈簧回復力         | 4.4 N                                 |
| 產品重量              | 17 g                                  |
| 安裝方式              | 具有橫向孔                                 |
| 氣動介面              | 倒鉤接頭 PK-3                             |
| 蓋子材料              | 鋁                                     |
| 密封件材質             | NBR                                   |
| 外殼材質              | 鋁                                     |
| 活塞桿材質             | 銅合金<br>鍍鎳                             |