

底座 PAML-CP-90-HP3-G14

訂貨編號: 1651540

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	90
公稱通徑 DN	36
系列	L
工作壓力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	800 g
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金
密封件材質	NBR
螺絲材料	不鏽鋼