

連接端蓋  
**PAML-CP-90-HP3-G34**  
訂貨編號: 1651542

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 90                              |
| 公稱通徑 DN           | 36                              |
| 系列                | L                               |
| 工作壓力              | 0 Mpa...5 Mpa<br>0 bar...50 bar |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [---:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                         |
| 介質溫度              | 5 °C...60 °C                    |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C                    |
| 產品重量              | 750 g                           |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/4                            |
| 氣動介面，氣口 2         | G3/4                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 底座材質              | 精製鋁合金                           |
| 密封件材質             | NBR                             |
| 螺絲材料              | 不鏽鋼                             |