

光纖電纜
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
訂貨編號: 165357

FESTO



資料表

特性	值
測量方法	對射式感測器 光導
環境溫度	-20 °C...160 °C
尺寸	M4
產品重量	46 g
外殼材質	黃銅 鍍鉻
設定範圍上限	280 mm
移動安裝的環境溫度	-20 °C...120 °C
防護等級	IP54
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L