

連接電纜
NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB
訂貨編號: 1686609

FESTO



資料表

特性	值
防護套管長度	10 m
安裝位置	可選
戶外應用	耐候型 C1 級應用區域，符合 IEC 60654-1
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
相對空氣濕度	5 - 100% 冷凝
防護等級	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
環境溫度	-20 °C...60 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...60 °C
電氣介面 1	直列式插頭，3 針
電氣介面 2	開放式，3 芯
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
氣動介面	用於氣管外徑 8 mm 氣管
最小電纜彎曲半徑	100 mm
電纜結構	3 x 0.75 mm ²
產品重量	2500 g
材料說明	RoHS 合規
保護管材料	PA
套管螺紋接頭材質	PA
電纜護套材料	PVC
密封件材質	TPE