

## 球閥

### VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

訂貨編號: 1686636

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 結構特點                | 二通型球閥                                                                     |
| 驅動方式                | 機械                                                                        |
| 密封原理                | 軟密封                                                                       |
| 安裝位置                | 可選                                                                        |
| 安裝方式                | 管式安裝                                                                      |
| 過程閥連接               | Rp1/2                                                                     |
| 開關位置指示器             | 插槽方向 = 流向                                                                 |
| 法蘭孔型                | F03<br>F04                                                                |
| 內徑                  | 16 mm                                                                     |
| 公稱通徑 DN             | 15                                                                        |
| 閥功能                 | 2/2                                                                       |
| 手動裝置                | 無                                                                         |
| 流向                  | 可逆                                                                        |
| 標稱壓力 PN             | 63                                                                        |
| 驅動扭矩                | 10 Nm                                                                     |
| 基於標準                | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                     |
| 中等                  | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>惰性氣體<br>水 – 無水蒸氣<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 介質溫度                | -10 °C...200 °C                                                           |
| 流量 Kv               | 19.4 m³/h                                                                 |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                          |
| 外殼材質                | 高合金不鏽鋼                                                                    |
| 外殼物料編號              | 1.4408                                                                    |

| 特性        | 值                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 密封件材質     | PTFE<br>加強型聚四氟乙烯                                           |
| 滾珠材料      | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 滾珠的物料編號   | 1.4408                                                     |
| 軸材質       | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 編號軸材料     | 1.4401                                                     |
| 產品重量      | 650 g                                                      |
| 防爆        | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力                                                 |