


# 球閥

## VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

訂貨編號: 1692228

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 結構特點              | 3 通球閥<br>T 型孔                                                           |
| 驅動方式              | 機械                                                                      |
| 密封原理              | 軟密封                                                                     |
| 安裝位置              | 可選                                                                      |
| 安裝方式              | 管式安裝                                                                    |
| 過程閥連接             | Rp1 1/4                                                                 |
| 開關位置指示器           | 插槽方向 = 流向                                                               |
| 法蘭孔型              | F04<br>F05                                                              |
| 內徑                | 25.4 mm                                                                 |
| 公稱通徑 DN           | 32                                                                      |
| 閥功能               | 3/2                                                                     |
| 手動裝置              | 無                                                                       |
| 流向                | 可逆                                                                      |
| 標稱壓力 PN           | 63                                                                      |
| 驅動扭矩              | 35 Nm                                                                   |
| 基於標準              | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                  |
| 中等                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>惰性氣體<br>水 – 無水蒸氣<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 介質溫度              | -10 °C...200 °C                                                         |
| T 型孔（直式）流量 Kv     | 18 m³/h                                                                 |
| T 型孔（直式）的流量 Kv    | 36.5 m³/h                                                               |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                                        |
| 外殼材質              | 高合金不鏽鋼                                                                  |

| 特性           | 值                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 外殼物料編號       | 1.4408                                                     |
| 密封件材質        | PTFE<br>加強型聚四氟乙烯                                           |
| 滾珠材料         | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 滾珠的物料編號      | 1.4408                                                     |
| 軸材質          | 高合金不鏽鋼                                                     |
| 編號軸材料        | 1.4401                                                     |
| 產品重量         | 2800 g                                                     |
| CE 認證（見合格聲明） | 符合歐盟壓力設備指令                                                 |
| CE 標記（見合格聲明） | 符合英國壓力設備法規                                                 |
| 防爆           | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC    | 3 - 高耐腐蝕能力                                                 |