


小型滑台缸 SLS-10-25-P-A

訂貨編號: 170495

FESTO



資料表

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	10 mm
工作模式，驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	籠式滾珠軸承導軌
結構特點	撥叉式 缸徑 活塞桿 滾珠滾輪導軌 滑塊
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.05 Nm
最大力 Fy	140 N
最大力 Fz	140 N
最大力矩 Mx	1.1 Nm
最大力矩 My	1.1 Nm
最大力矩 Mz	0.7 Nm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	39 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	47 N
移動質量	60 g
產品重量	182 g
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	具通孔

特性	值
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
導軌材料	鋼
外殼材質	高合金不鏽鋼