



電動調壓閥
PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1
訂貨編號: 1709212

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	186
公稱通徑 DN	45
系列	L
安裝位置	垂直
驅動方式	電控
結構特點	電動調節調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣
工作壓力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
壓力調整範圍	0.4 bar...40 bar
最大壓力遲滯	0.806 bar
標稱操作電壓 DC	24 V
類比輸出的訊號範圍	0 - 10 V
類比輸入的訊號範圍	0 - 10 V
設定點/實際值	電壓型 0 - 10 V
認證	特種設備型式測試合格證
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國壓力設備法規
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
電氣介面，IN	插頭，M12，5 針，A 編碼
電氣介面，OUT	插頭，M12，5 針，A 編碼
安裝方式	位於氣源處理裝置上 具有附件 是否要：

特性	值
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 11	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1
氣口 22	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1
氣口 82	G1/2
材料說明	RoHS 合規
底蓋材質	陽極氧化鋁
彈簧材質	彈簧鋼
外殼材質	陽極氧化鋁