

插入式插座
MSSD-C-4P
訂貨編號: 171157

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	22 g
電氣介面	3 針 直角式插座 類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形結構 MSC 方形結構 MSN1
電纜接頭	Pg 9
電纜直徑	6 mm...8 mm
標稱導線橫切面積	1.5 mm²
防護等級	IP65
環境溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物
外殼顏色	黑色