

T 形轉接器 FB-TA-M12-5POL

訂貨編號: 171175

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
產品重量	59 g
電氣介面	5 針 M12x1/M12x1 插頭/插座
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
允許的電流負載	4 A
防護等級	IP67
環境溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L