


# 開關閥 HEE-D-MAXI-230

訂貨編號: 172964

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 結構特點                | 活塞閘閥   |
| 驅動方式                | 電控   |
| 密封原理                | 軟密封  |
| 排氣功能                | 不具節流選項                                       |
| 手動裝置                | 鎖定式  |
| 復位類型                | 彈簧復位   |
| 嚮導類型                | 嚮導驅動   |
| 閥功能                 | 三口二位，常閉，單穩態                                  |
| 工作壓力                | 0.25 Mpa...1.6 Mpa<br>2.5 bar...16 bar       |
| 搭接                  | 正重疊  |
| 持續通電率               | 100%   |
| 線圈的特性參數             | 230 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA |
| 允許的電壓波動             | -14 % / +10 %                                |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體     |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                  |
| 材料說明                | RoHS 合規                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                               |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                               |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟低電壓指令                                    |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國電氣設備相關規定                                 |
| 安裝方式                | 管式安裝<br>具有附件                                 |
| 安裝位置                | 可選   |
| 流向                  | 不可逆  |
| 產品重量                | 800 g  |
| 氣動介面, 氣口 3          | G3/8   |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體     |

| 特性      | 值                                     |
|---------|---------------------------------------|
| 電氣介面    | 類型 C<br>插頭<br>符合 DIN EN 175301-803 標準 |
| 訊號狀態顯示器 | 透過附件安裝                                |
| 密封件材質   | NBR                                   |
| 外殼材質    | 壓鑄鋁                                   |