


堵頭
QSP14-PTB
訂貨編號: 172987

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
工作壓力時完整溫度範圍	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2.7 g
安裝方式	固定銷
氣動介面, 氣口 1	壓簧 14 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
氣管密封件材料	NBR