


近接開關 SME-10-KQ-LED-24

訂貨編號: 173211

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 C 型槽
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
使用說明	支持/驅動器-感測器概述「適用於驅動器的合適感測器」
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式, 雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.6 ms
關閉時間	0.05 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流	100 mA
最大開關電容 DC	1 W
電壓降	0 V
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 AC	12 V...27 V
操作電壓範圍 DC	12 V...27 V
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	側向
電纜長度	2.5 m
電纜護套顏色	灰色

特性	值
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
安裝方式	嵌入 C 型槽 可縱向插入槽內
緊固扭矩	0.1 Nm
安裝位置	可選
產品重量	20 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PPS 高合金不鏽鋼
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
絕緣電壓	50 V
抗電湧性	0.8 kV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3