

真空吸盤
VAS-2-M3-NBR
訂貨編號: 173438

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1 mm
真空吸盤直徑	2 mm
有效吸氣直徑	1.6 mm
介面位置	頂部
真空吸盤形狀	圓形，扁平
工作壓力	-0.095 Mpa...0 Mpa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-0.07 Mpa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	0.14 N
額定工作壓力時的保持力	0.14 N
安裝螺紋	M3
真空吸盤安裝	M3
真空介面	M3
顏色	黑色
蕭氏硬度	55 +/- 5
旋入螺釘的材料	高合金鋼
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR