

減壓閥

LR-1/2-D-O-MIDI-NPT

訂貨編號: 173661

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 尺寸 | Midi |
| 系列 | D |
| 工作壓力 | 1.6 Mpa 16 bar |
| 壓力調整範圍 | 0.5 bar...12 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.02 Mpa 0.2 bar 2.9 psi |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 氣動介面, 氣口 1 | 1/2 NPT |
| 氣動介面, 氣口 2 | 1/2 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |