

減壓閥

LR-3/4-D-MAXI-NPT

訂貨編號: 173668

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	可選
控制器功能	輸出壓力常數
工作壓力	1.6 Mpa 16 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	11500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	800 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 是否要：
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋅