


過濾器
LF-3/4-D-MAXI-A-NPT
訂貨編號: 173701

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	垂直
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	2 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC